

F7830IS-1 – F7833IS-1

CAVI PER CONTROLLO SOGLIA STERILE MONOUSO STERILE SINGLE USE THRESHOLD ANALYSER CABLES



F7830IS-1



F7833IS-1

Cavo di estensione per il controllo della soglia durante impianto di stimolatore cardiaco permanente. Può essere collegato a tutti gli elettrocateretri bipolari per stimolazione endocavitaria con connettore universale bipolare IS-1 ed a qualsiasi apparecchiatura dedicata alla determinazione della soglia di stimolazione e del sensing dotata di bocche di sicurezza. Il prodotto viene fornito sterile per un immediato e sicuro utilizzo. Grazie alla lunghezza del cavo l'analizzatore di soglia può essere collocato fuori dal campo sterile.

Extension cable for threshold analysis during cardiac pacemaker implantation. The cable can be connected to all the bipolar implantable pacing leads supplied with IS-1 bipolar universal connectors and to any device used for stimulation and sensing threshold measuring. The products is supplied sterile for an immediate and safe use. The cable length allows to place the threshold analyser outside the sterile field.

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

REF	F7830IS-1	F7833IS-1
MATERIALE CONDUTTORE CONDUCTOR MATERIAL	Rame flessibile Flexible copper	
MATERIALE ISOLANTE "TOUCH PROOF" INSULATION «TOUCH PROOF» MATERIAL	Polipropilene Poly-Propylene	
MATERIALE ISOLANTE CAVO INSULATION CABLE	Poliuretano Polyurethane	
MATERIALE ISOLANTE CORPO CONNETTORE IS-1 INSULATION FEMALE IS-1 CONNECTION	Derlin Pom	
LUNGHEZZA CAVO CABLE LENGTH	200cm	
TERMINALI CONNECTORS	2 mm touch proof rosso e nero (E-DIN 42802-2) connettore femmina IS-1 2 mm touch proof red/black (E-DIN 42802-2) female IS-1 connection	Spinotti 2mm con cappuccio di protezione connettore femmina IS-1 2mm plug with protective cap female IS-1 connection
STERILIZZAZIONE STERILISATION	Ossido di Etilene ETO gas	
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIA Directive 93/42/EEC. Class IIA device	

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	Busta PE e in unica busta termosaldada di carta accoppiata con polietilene Packaged in PE bag, then packaged in one in sealed paper pouch coupled with polyethylene
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	10 confezioni primarie in scatola di cartone 10 primary packages in carton box
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0° C ÷ +50° C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% Temperature: 0°C ÷ +50° C – Relative humidity: 20% ÷ 80%
SCADENZA EXPIRY	36 mesi dalla data di produzione riportata sulla confezione 36 months from production date printed on packaging